


РАЗМЕРЫ		mm	
Ⓐ	ОТ	152	
	ДО	229	
Ⓑ		3	MIN.
		25	MAX.
Ⓒ		76	MIN.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ПРАЙМЕР. ОБЫЧНЫЙ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ EP-95.
- ПРИ УСТАНОВКЕ В ХОДОДНУЮ ПОГОДУ, ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ УГЛА, НАГРЕЙТЕ ЭЛАСТОФОРМ РУЧНЫМ ФЕНОМ.

<p>—●— МЕМБРАНА ЭПДМ —●— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ 0 —●— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p>ВНУТРЕННИЙ УГОЛ, ПРИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПАРАПЕТА РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МЕМБРАНЫ ЭПДМ</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>DETAIL NO. U-15D</p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
--	--	--	---